



VE106A

**Verteiler, vector, IP5x, 6 Module, Ausführung Schweiz**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 400 - 400 V

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen 1

Anzahl Reihen 1

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 6

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung Ja

**Abmessungen**

Höhe 190 mm

Breite 165 mm

Tiefe 113 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten 6

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen 3

**Werkstoff**

Werkstoff Polystyrol (PS)

RAL Nummer 7035

Farbe Lichtgrau

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

**Werkstoff**

Ultraviolettstrahlen beständig Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse Schutzklasse II

Stossfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP65

Schliessungstyp Schnappverschluss  
Ohne Schloss

Glühdrahttest 750 °C

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja