



52068982

Tlačítko volání, s rámečkem, S.1, krémová lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí 24 - 24 V

Materiál

Barva Bílá

Kód RAL 1013

Povrchová úprava Lesklý

Rozměry

Výška 80,50 mm

Šířka 80,50 mm

Hloubka 31 mm

Vestavěná hloubka 15,80 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 40 °C

Texty

Způsob montáže Násuvné upevnění centrálního dílu

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení S uklidňovacím světlem

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano