



52068982

Нажимна кнопка вивозу з рамкою, біла S.1

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга 24 - 24 V

Матеріали

Colour Білий

Код RAL 1013

Обробка поверхні Глянцевий

Розміри

Висота 80,50 mm

Ширина 80,50 mm

Глибина 31 mm

Вбудована глибина 15,80 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Умови використання

Робоча температура -5 - 40 °C

Тексти

Режим встановлення Центральна пластина для вставного кріплення

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемми

Освітлення 3 індикаторною лампою

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так