



52068989

Ruftaster mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend

Abmessungen

Höhe	80,50 mm
Breite	80,50 mm
Tiefe	31 mm
Einbautiefe	15,80 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Texte

Montageart	Zentralstück für Steckbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Mit Beruhigungslampe

Geeignet für

S.x/B.x	
---------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja