



G003013020

### Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik front contrast red

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

##### Abmessungen

Breite	120 mm
--------	--------

Tiefe	54 mm
-------	-------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
---	-------------------------

##### Architektur

Polanzahl	2
-----------	---

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Abbildungen | Zeichnungen

