



LFH4006109010

Leitungsführungskanal mit Trennwand PC/ABS halogenfrei LFH 40x60mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 57 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 1660 - 1660 mm ² |

Kapazität

| | |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 10 |
|---|----|

Werkstoff

| | |
|------------|--|
| Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |

Normen

| | |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

Konnektivität

| | |
|-----------------|---------------|
| Kanalverbindung | Ohne Kupplung |
|-----------------|---------------|

Ausstattung

| | |
|---|-------|
| Anzahl der Trennwände | 1 |
| Kammeranzahl | 2 - 2 |
| Anzahl steckbare Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Mit Schutzfolie | Nein |

Abbildungen | Zeichnungen

