



LFH4006109010

**Goulotte LFH 40X60 RAL 9010 sans halogène avec séparation**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	1660 - 1660 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	10
---	----

**Matière**

Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Sans écisses
-----------------------------------	--------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	1
Nombre de compartiments	2 - 2
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

**Photos | dessins**

