



LFH4006109010

Kabelkanal OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	40 mm
Bredd	57 mm
Längd	2000 mm
Inre area	1660 - 1660 mm ²

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	10
---	----

Material

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) Polykarbonat (PC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Anslutning

Skarv	Utan koppling
-------	---------------

Utrustning

Antal partitioner	1
Antal fack	2 - 2
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej

Illustrationer | teckningar

