



B01789

**Goulotte de distribution cloisonnable TA-G 200x60 1 compartiment blanche**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	200 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	10450 - 10450 mm <sup>2</sup>

**Matière**

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP40

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	5 - 60 °C
------------------------	-----------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses en références séparées
-----------------------------------	---------------------------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	6
Agrafe incluse	Non
Avec film de protection	Non

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui