Fiche technique du produit
EE905



EE905

Commande 60 blocs éclairage sécurité

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 40 °C
Température de stockage/transport	-20 - 80 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm²

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3 W

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	65 mm

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V