



EE910

### Commande 120 blocs éclairage sécurité

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 40 °C
Température de stockage/transport	-20 - 80 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4 W
-----------------------------------	-----

##### Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	65 mm

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------