



FL025TW

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	600 mm
Breite	400 mm
Tiefe	210 mm
Materialdicke Seitenwand	1,50 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK	IK08

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
---	---

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Ja

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Geschliffen
Werkstoff	Edelstahl

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja