



SVN135

### LED Leuchtmelder klar 12 + 48V AC + DC 1PLE

#### Technische Eigenschaften

##### Kapazität

Anzahl Module

1

##### Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

##### Spannung

Isolationsspannung Ui

250 V

Stoßspannungsfestigkeit Uimp

2000 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue

12 - 48 V

Versorgungsspannungsart

AC/DC

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-20 - 50 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 80 °C

##### Konnektivität

Anschlussart

Schraubanschluss

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

0.75 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

0.75 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

0,33 W

##### Abmessungen

Höhe

83 mm

Breite

17,50 mm

Tiefe

62 mm

##### Beleuchtung

Art der Lampe

LED

##### Anschluss

Art der Lampenfassung

Fix

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

##### Leistung

Leistung pro Ladepunkte

0 kW