



VE103A

Verteiler, vector, IP5x, 3Mod.

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 1

Anzahl Reihen 1

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

Kapazität

Anzahl Module 3

Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 175 mm

Breite 111 mm

Tiefe 93 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 3

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen 2

Werkstoff

Werkstoff Polystyrol (PS)

RAL Nummer 7035

Farbe Lichtgrau

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig Nein

Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse II

Stossfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP65

Schliessungstyp Schnappverschluss
Ohne Schloss

Glühdrahttest 750 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja