



80962382

**Tapa BP KNX S.x/B.x 2T c/BCU, I/O, cr**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

**Materiais**

Cor Branco

Código RAL 1013

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

**Dimensões**

Altura 55,30 mm

Largura 55,30 mm

Profundidade 8 mm

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado ETS  
easy

**Conetividade**

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz Sim

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Segurança**

Índice de proteção IP IP20

**Texto**

Impressão Com impressão "0 - 1"

Modo de instalação Fixação com grampos

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim