



FL042BWL

Inox armoire Orion BOARD porte pleine 1000x800x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1000 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.50 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe I
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière

Couleur	Acier inoxydable
Matière	Acier inoxydable

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------