



B00319

Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 60x60 1 compartiment blanche

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Section intérieure / utile | 3070 - 3070 mm ² |

Matière

| | |
|------------|-------------------------|
| Matériau | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc |

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-----------|
| Température de service | 5 - 60 °C |
|------------------------|-----------|

Connectivité

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Eclisses en références séparées |
|-----------------------------------|---------------------------------|

Equipement

| | |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de cloisons clipsables | 0 |
| Agrafe incluse | Non |
| Avec film de protection | Non |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |