



B05767



IP55 CE 04 INC GRI Centralino stagno da incasso 4 moduli con guida DIN GRIGIO

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno	No
Montaggio su	Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale	63 A
-------------------	------

Equipaggiamento

Numero di file	1
Con serratura	Si

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Serie

Altezza	150 mm
Larghezza	195 mm
Profondità	101 mm
Profondità di installazione	80 mm

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

Connessione

Numero di ingressi per tubi	1
-----------------------------	---

Materiali

Materiale	Plastica
Codice RAL	7035
Colore	Grigio

Equipaggiamento

Con piastra di montaggio	No
--------------------------	----

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Tipo di bloccaggio	Avvitato Utensile speciale

Illustrazioni | Disegni

