



LF1501567035

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|       |       |
|-------|-------|
| Výška | 15 mm |
| Šířka | 15 mm |

##### Materiál

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Materiál | Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) |
| Povrch   | Neošetřený                       |
| Barva    | Světle šedá                      |
| Kód RAL  | 7035<br>9010                     |

##### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK06 |
| Stupeň krytí IP        | IP30 |

##### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

##### Vybavení

|                   |    |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

##### Konfigurace

|            |     |
|------------|-----|
| Překrývání | Ano |
|------------|-----|

##### Konektivita

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Druh montáže | Zacvakávací upevnění |
|--------------|----------------------|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |