



HW4E440DE

**Interruttore automatico aperto hw+ HW4 66kA 4000A 4P estraibile sentinel Energy**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	4000 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	66 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	66 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	66 kA

**Durata**

Numero di manovre	20000
-------------------	-------

**Equipaggiamento**

Numero di contatti ausiliari, invertitori	6
---	---

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

**Resistenza meccanica**

Resistenza interna	13 $\mu\Omega$
--------------------	----------------

**Architettura**

Numero di poli	4
Tipo di costruzione del dispositivo	Estrazione
Numero di poli	4P4D N:0/50/100/200%

**Potenza**

Potenza dissipata totale	800,10 W
--------------------------	----------

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si