



R2732VERZ

Außeneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verzinkt

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	60 mm
Breite	200 mm

**Zubehör**

Art des Zubehörs	Haubenformteil
------------------	----------------

**Einstellungen**

Winkelbereich	90 - 90
---------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Ausstattung**

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

