



VZ141N

Náhradní rám bez dveří volta VU/VH12

Technické vlastnosti

Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče

Zapuštěná montáž
Montáž do dutých příček

Rozměry

Výška	356,50 mm
Šířka	348 mm
Hloubka	9 mm

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	1
-----------------------	---

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Materiál	Ocel

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano