



VZ141N

**Náhradní rám bez dveří volta VU/VH12**

**Technické vlastnosti**

**Přenos**

Vhodné pro typ rozvaděče

Zapuštěná montáž  
Montáž do dutých příček

**Rozměry**

Výška	356,50 mm
Šířka	348 mm
Hloubka	9 mm

**Vybavení**

Počet řad v rozvaděči	1
-----------------------	---

**Materiál**

Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Materiál	Ocel

**Konektivita**

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano