



VZ143N

**Náhradní rám bez dveří volta VU/VH,36**

**Technické vlastnosti**

**Přenos**

Vhodné pro typ rozvaděče

Zapuštěná montáž  
Montáž do dutých příček

**Rozměry**

|         |           |
|---------|-----------|
| Výška   | 630,50 mm |
| Šířka   | 348 mm    |
| Hloubka | 9 mm      |

**Vybavení**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet řad v rozvaděči | 3 |
|-----------------------|---|

**Materiál**

|          |      |
|----------|------|
| Barva    | Bílá |
| Kód RAL  | 9010 |
| Materiál | Ocel |

**Konektivita**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

**Bezpečnost**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP30 |
|-----------------|------|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |