



EE852

Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 silber

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Montagehöhe	2 - 4 m
-------------	---------

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	12 - 12 m
Erfassungswinkel	140 - 140

Werkstoff

Farbe	Silber
Werkstoff	Kunststoff

Reichweite

Max. Reichweite frontal	16 m
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------