



EE863

Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 braun

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Montagehöhe	2 - 4 m
-------------	---------

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	16 - 16 m
Erfassungswinkel	220 - 220

Werkstoff

Farbe	Braun
Werkstoff	Kunststoff

Reichweite

Max. Reichweite frontal	16 m
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------