



WH36181203Q

robusto NAP Gr.1 komplett: Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 / IP55 Grau

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 - 250 V |
| Nennspannung | 250 V |

Installation, Montage

| | |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP55 |
|--------------|------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 25 A |
|-----------|------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen | 86 x 86 mm |
| Tiefe | 76 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Grau |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Architektur

| | |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Drehknopf |
|-----------------------|-----------|

Texte

| | |
|--------------------|--|
| Schaltart/Variante | 3-Stufenschalter Schema 5/1-polig, 0-1-2-3 |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|