



BKWD150040

**Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 150x(40-60)mm**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Breite                      | 150 mm                      |
| Länge                       | 2400 mm                     |
| Lichter innerer Querschnitt | 3750 - 3750 mm <sup>2</sup> |

**Kapazität**

|   |    |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 15 |
|---|----|

**Abmessungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Mindestestrichhöhe | 40 mm      |
| Nivellierbereich   | 40 - 60 mm |

**Einsatzbedingungen**

|   |      |
|---|------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 3 kN |
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche                | 2 kN |

**Anleitung**

|             |         |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

**Ausstattung**

|               |       |
|---------------|-------|
| Kammeranzahl  | 1 - 1 |
| Mit Trennwand | Nein  |

**Werkstoff**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Werkstoff                  | Stahl |
| Werkstoff Seitenwand Boden | Stahl |

**Abdeckung, Tür**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Werkstoff Deckel  | Stahl    |
| Oberfläche Deckel | Verzinkt |

**Funktionen**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar | Ja |
|----------------------------------|----|

**Werkstoff**

|            |          |
|------------|----------|
| Oberfläche | Verzinkt |
|------------|----------|

**Funktionen**

|                |    |
|----------------|----|
| Mit Bodenwanne | Ja |
|----------------|----|

**Abdeckung, Tür**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Abdeckung Montageöffnung  | Nein |
| Deckelbefestigung rastend | Nein |

**Abbildungen | Zeichnungen**

