



85122201



Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht, Tragring rund

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe	12 - 54 W
--------------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Texte

Dimmprinzip	Automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)
-------------	---

Nebenstelleneingang	Mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) Einflächenbedienung
---------------------	--

Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-----------	--

Montageart	Mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----