



BKFD400145

Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 400x(145-190)mm natte reiniging

Technische eigenschappen

Afmetingen

Breedte	400 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	68400 - 68400 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	282
--	-----

Afmetingen

Minimale dekvloerhoogte	145 mm
Nivelleerbereik	145 - 190 mm

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	3 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	2 kN

Afmetingen

Aantal inbouweenheden	3
-----------------------	---

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Samenstelling

Aantal compartimenten	1 - 1
Montagewijze scheidingswand	Schroefbevestiging
Met scheidingswand	Nee

Installatie, montage

Montage opening	Zonder
-----------------	--------

Materiaal

Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Kunststof
Kleur	Zink

Deksel, deur

Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt

Funcities

Basis kan worden losgemaakt van het hoofdedeelte	Ja
--	----

Deksel, deur

Dikte deur/deksel	3 mm
-------------------	------

Materiaal

Oppervlakte behandeling	Verzinkt
-------------------------	----------

Funcities

Met bodem door	Nee
----------------	-----

Deksel, deur

Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

Afbeeldingen | tekeningen

