



BKWD150050

**Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 150x(50-70)mm natte reiniging**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Breedte	150 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	5090 - 5090 mm <sup>2</sup>

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	21
--	----

**Afmetingen**

Minimale dekvloerhoogte	50 mm
Nivelleerbereik	50 - 70 mm

**Gebruiksvoorwaarden**

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	3 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	2 kN

**Instructies**

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

**Samenstelling**

Aantal compartimenten	1 - 1
Met scheidingswand	Nee

**Materiaal**

Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Staal

**Deksel, deur**

Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt

**Funcities**

Basis kan worden losgemaakt van het hoofdgedeelte	Ja
---	----

**Materiaal**

Oppervlakte behandeling	Verzinkt
-------------------------	----------

**Funcities**

Met bodem door	Ja
----------------	----

**Deksel, deur**

Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

Afbeeldingen | tekeningen

