



SVN121

## LED Leuchtmelder grün 230V AC 1PLE

### Technische Eigenschaften

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Spannung

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Isolationsspannung $U_i$         | 250 V       |
| Stossspannungsfestigkeit         | 4000 V      |
| Bemessungsbetriebsspannung $U_e$ | 230 - 230 V |
| Versorgungsspannungsart          | AC          |

#### Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -20 - 50 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 80 °C |

#### Anschlussmöglichkeiten

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
|-----------------------|------------------|

#### Anschluss

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.75 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 0.75 - 10 mm <sup>2</sup> |

#### Leistung

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 0.80 W |
|---------------------------------------|--------|

#### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 83 mm    |
| Breite | 17.50 mm |
| Tiefe  | 62 mm    |

#### Beleuchtung

|               |     |
|---------------|-----|
| Art der Lampe | LED |
|---------------|-----|

#### Anschluss

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Lampenfassung Typ | Fix |
|-------------------|-----|

#### Werkstoff

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Grün |
|-------|------|

#### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

#### Leistung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Leistung pro Ladepunkte | 0 kW |
|-------------------------|------|

#### Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |