



ZU37KS

SD univers Z, 7 řadý rozvaděč (84mod.) v. 1050 mm, včetně PE/N svorkovnic

Technické vlastnosti

Funkce

Vnitřní funkční oblasti Bez dalšího prostoru

Rozměry

Výška	1050 mm
Šířka	250 mm
Hloubka	106 mm

Vybavení

Počet polí v šířce 1

Kapacita

Počet modulů 12

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	7
Počet lišt	7
Montážní deska	Ne

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9010

Rozsah dodávky

S krytem Ano

Texty

Svorka Se svorkou N-PE

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP00

Udržitelnost

V souladu se směrnici RoHS Ano

Ilustrace a výkresy

