



260009

## USB Ladesteckdose 230 V Hauselektronik polarweiß, matt

### Technische Eigenschaften

#### Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

#### Abmessungen

Höhe	70,70 mm
Breite	70,70 mm
Tiefe	44 mm
Einbautiefe	32 mm

#### Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

#### Zubehör

Mit Feinsicherung	Nein
-------------------	------

#### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt

#### Spannung

Eingangsspannung	100 - 240 V
Ausgangsspannung	5 - 5 V

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	1,40 A
Ausgangsstrom	1400 mA

#### Texte

Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Anschlussart	Mit Schraubklemmen (doppelt zum Durchverdrahten)
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz

#### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja