



9451705

**Steckdose 12 V, Intego Modul-Einsätze, schwarz matt**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	12 V
Nennspannung	24 - 24 V

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	55,50 mm
Tiefe	39,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	30 mm
Einbautiefe	30 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Kabelschuh
-----------------------	------------

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Einbaubar Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klapdeckel	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Flachsteckeranschluss

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja