



BRS1002101DVERZ

tehalit.BRS Podstawa 100x210mm, 2 komory, stal ocynk

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	100 mm
Szerokość	210 mm
Długość	2000 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	2
Szerokość osłony 1	80 mm
Szerokość osłony 2	80 mm
Szerokość osłony 3	0 mm

Wymiary

Wewnętrzny przekrój poprzeczny	19310 - 19310 mm ²
--------------------------------	-------------------------------

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	53
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	80

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

Materialy

Materiał	Stal
Obróbka	Ocynkowany
Kolor	Ocynkowane

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

