



BKFD400105

**Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 400x(105-150)mm natte reiniging**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Breedte	400 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	54000 - 54000 mm <sup>2</sup>

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	223
--	-----

**Afmetingen**

Minimale dekvloerhoogte	105 mm
Nivelleerbereik	105 - 150 mm

**Gebruiksvoorwaarden**

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	3 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	2 kN

**Afmetingen**

Aantal inbouweenheden	3
-----------------------	---

**Instructies**

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

**Samenstelling**

Aantal compartimenten	1 - 1
Montagewijze scheidingswand	Schroefbevestiging
Met scheidingswand	Nee

**Installatie, montage**

Montage opening	Zonder
-----------------	--------

**Materiaal**

Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Kunststof
Kleur	Zink

**Deksel, deur**

Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt

**Funcities**

Basis kan worden losgemaakt van het hoofdedeelte	Ja
--	----

**Deksel, deur**

Dikte deur/deksel	3 mm
-------------------	------

**Materiaal**

Oppervlakte behandeling	Verzinkt
-------------------------	----------

**Funcities**

Met bodem door	Nee
----------------	-----

**Deksel, deur**

Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

Afbeeldingen | tekeningen

