



BKFD400105

Podlahový kanál s folii s možností těsnění 400 105-150

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Šířka | 400 mm |
| Délka | 2400 mm |
| Vnitřní průřez vodiče | 54000 - 54000 mm ² |

Kapacita

| | |
|---|-----|
| Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení) | 223 |
|---|-----|

Rozměry

| | |
|------------------------|--------------|
| Minimální výška potěru | 105 mm |
| Rozsah nivelace | 105 - 150 mm |

Podmínky použití

| | |
|--|------|
| Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení) | 3 kN |
| Svislé zatížení působící na malou plochu | 2 kN |

Rozměry

| | |
|----------------------------|---|
| Počet vestavěných jednotek | 3 |
|----------------------------|---|

Instrukce

| | |
|---------------|-------|
| Údržba podlah | Suché |
|---------------|-------|

Vybavení

| | |
|----------------------|-----------------|
| Počet oddílů | 1 - 1 |
| Typ montáže přepážky | Upevnění šrouby |
| S přepážkou | Ne |

Instalace, montáž

| | |
|----------------|-----|
| Montážní otvor | Bez |
|----------------|-----|

Materiál

| | |
|----------------------|-------------|
| Materiál | Ocel |
| Materiál dna bočnice | Umělá hmota |
| Barva | Zinek |

Kryt, dveře

| | |
|----------------------|--------|
| Materiál krytu | Ocel |
| Kryt pro ošetření | Pozink |
| Tloušťka dveří/krytu | 3 mm |

Funkce

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Základna oddělitelná od hlavního těla | Ano |
|---------------------------------------|-----|

Materiál

| | |
|--------|--------|
| Povrch | Pozink |
|--------|--------|

Funkce

| | |
|------------------|----|
| S průchozím dnem | Ne |
|------------------|----|

Kryt, dveře

| | |
|---------------------------|----|
| Montážní otvor krytu | Ne |
| Upevnění víka zaklapnutím | Ne |

Ilustrace a výkresy

