



TN002S

## Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage

### Technische Eigenschaften

#### Kennzeichnung

|           |      |
|-----------|------|
| Kategorie | Cat6 |
|-----------|------|

#### Kabel

|             |           |
|-------------|-----------|
| AWG Bereich | AWG 26-22 |
|-------------|-----------|

#### Anschluss

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schneidklemme RJ45 |
|-----------------------|--------------------|

#### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 90 mm    |
| Breite | 17,50 mm |
| Tiefe  | 62 mm    |

#### Ausstattung

|                        |    |
|------------------------|----|
| Geschirmt              | Ja |
| Geeignet für Rundkabel | Ja |

#### Funktionen

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Geeignet für mehrdrahtige Leiter | Nein |
| Geeignet für Massivleiter        | Nein |

#### Kompatibilität

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Geeignet für Flachkabel | Nein |
|-------------------------|------|

#### Werkstoff

|       |           |
|-------|-----------|
| Farbe | Lichtgrau |
|-------|-----------|

#### Einsatzbedingungen

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Anschluss ohne Werkzeug | Nein |
|-------------------------|------|

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|