



28808989

### Radio Touch und Lautsprecher S.1 polarweiß, glänzend

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz	87,5 - 108,0 MHz

##### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Oberfläche	Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe	70,80 mm
Breite	141,60 mm
Tiefe	46,50 mm
Einbautiefe	33 mm

##### Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt Lautsprecher	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

##### Funktionen

DCF Uhr integriert	Ja
--------------------	----

##### Ausstattung

Ausführung Bedientableau	Digital
--------------------------	---------

##### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Anschluss	Mit 2 Lautsprecher-Anschlüsse
Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte Einzel- und Kombinationsmontage
Funktion	Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer Countdown Lautstärkeregelung
Nebenstelleneingang	Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung