



BR651003HLAN

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	68 mm
Šířka	100 mm
Měření a	37 mm

Příslušenství

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

Konfigurace

Překrývání	Ano
------------	-----

Nastavení

Úhlový rozsah	85 - 95
---------------	---------

Instalace, montáž

Perforace základny	Ne
--------------------	----

Materiál

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Neošetřený
Barva	Hliník

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP40

Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

