



DAS2803400ELN

DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,4-3,7 m, geëloxeerd

#### Technische karakteristieken

##### Afmetingen

Diepte	130 mm
Breedte	98 mm
Installatiehoogte	3,4 - 3,7 m
Aanpassing van de hoogte	300 mm
Binnendoorsnede	10800 - 10800 mm <sup>2</sup>
Vorm van de zuil	Rechthoekig
Dekselbreedte	80 mm

##### Deksel, deur

Aantal deksels	2
----------------	---

##### Uitrusting

Verstelbaar	Ja
Is draagbaar	Nee

##### Kabel

Positie kabelinvoer	Boven
---------------------	-------

##### Installatie, montage

Plafondmontage mogelijk	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja

##### Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

##### Configuratie

Aantal zijden voor installatie	Dubbelzijdig
--------------------------------	--------------

##### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

#### Afbeeldingen | tekeningen

