



DAS2803400ELN

**Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,4-3,7m Alu DA200 L=3,35m eloxiert**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tiefe                       | 130 mm                        |
| Breite                      | 98 mm                         |
| Montagehöhe                 | 3.4 - 3.7 m                   |
| Höhenausgleich              | 300 mm                        |
| Lichter innerer Querschnitt | 10800 - 10800 mm <sup>2</sup> |
| Säulenform                  | Rechteckig                    |
| Oberteil Breite             | 80 mm                         |

**Abdeckung, Tür**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 2 |
|-----------------------------------|---|

**Ausstattung**

|                  |      |
|------------------|------|
| Einstellbar      | Ja   |
| Ortsveränderlich | Nein |

**Kabel**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Kabeleinführungsstelle | Oben |
|------------------------|------|

**Installation, Montage**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Bodenmontage  | Ja |

**Werkstoff**

|            |           |
|------------|-----------|
| Werkstoff  | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert  |
| Farbe      | Aluminium |

**Konfiguration**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Anzahl der Seiten zur Installation | doppelseitig |
|------------------------------------|--------------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

**Abbildungen | Zeichnungen**

