



DAS2803400ELN

**DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,4-3,7 m, geëloxeerd**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Diepte	130 mm
Breedte	98 mm
Installatiehoogte	3,4 - 3,7 m
Hoogteverstelling	300 mm
Binnendoorsnede	10800 - 10800 mm <sup>2</sup>
Vorm van de zuil	Rechthoekig
Dekselbreedte	80 mm

**Deksel, deur**

Aantal monteerbare deksels	2
----------------------------	---

**Samenstelling**

Verstelbaar	Ja
Is draagbaar	Nee

**Kabel**

Kabeldoorvoer positie	Boven
-----------------------	-------

**Installatie, montage**

Plafondmontage mogelijk	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja

**Materiaal**

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

**Configuratie**

Aantal zijden voor installatie	Dubbelzijdig
--------------------------------	--------------

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----

**Afbeeldingen | tekeningen**

