




GR0802CH00

Cadre de finition modulaire, PC 55, couvercle 80, ACI, blanc ultra

Caractéristiques techniques

Dimensions

Longueur	117 mm
Largeur du couvercle	80 mm
Diamètre de l'ouverture	0 mm
Hauteur de l'ouverture	60 mm
Largeur de l'ouverture	60 mm
Nombre d'unités	1

Configuration

Type de dispositif (plastron prédécoupé pour goulotte)	Appareils avec disque central
Chevauchement	Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Oui
--------------------------------	-----

Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Équipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

