



LF3006068014

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|-------|-------|
| Výška | 30 mm |
| Šířka | 57 mm |

Materiál

| | |
|----------|----------------------------------|
| Materiál | Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) |
| Povrch | Neošetřený |
| Barva | Hnědá |
| Kód RAL | 8014 |

Bezpečnost

| | |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
|------------------------|------|

Podmínky použití

| | |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

Vybavení

| | |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

Konfigurace

| | |
|------------|----|
| Překrývání | Ne |
|------------|----|

Konektivita

| | |
|--------------|---|
| Druh montáže | Šroubovací přípojka Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu |
|--------------|---|

Vhodné pro

LF 30x60

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
| Bez REACh-SVHC | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |