



WH25186900C

kallysto line UP komplett: Schlüsseltaster A-R/1p/2->0<-1/ohne Zyl. Ultraweiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	25 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel ohne Zylinder
-----------------------	-------------------------

Polanzahl	1
-----------	---

Werkstoff

Farbe	Ultraweiss
-------	------------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Transparent	Nein
-------------	------

Abmessungen

Höhe	92 mm
------	-------

Breite	92 mm
--------	-------

Tiefe	79 mm
-------	-------

Einbautiefe	7 mm
-------------	------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	72 mm
-----------------------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Ausführung Taster	Serientaster
-------------------	--------------

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Stossfestigkeit IK	IK02
--------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck "2 → 0 ← 1"
----------	--------------------------

Schaltart/Variante	Wechsler mit Nullstellung 1-polig
--------------------	-----------------------------------

Geeignet für

kallysto Unterputz	
--------------------	--