



EE960

Kompaktleuchte für Verteilereinbau

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
--------------------	-----------

Lager-/Transporttemperatur	-5 - 60 °C
----------------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Klemmbefestigung Schraubanschluss
------------	--------------------------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
---------------------------------------	-----

Abmessungen

Höhe	70 mm
------	-------

Breite	54 mm
--------	-------

Tiefe	51 mm
-------	-------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 230 V
---	-------------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----