



EE960

Kompaktleuchte für Verteilereinbau

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur -5 - 60 °C

Konnektivität

Montageart Klemmbefestigung
Schraubanschluss

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm²

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

Abmessungen

Höhe 70 mm

Breite 54 mm

Tiefe 51 mm

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 230 V

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja