



1112892



#### TMG-12/3 Türstation für Türlautsprecher 12/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA

##### Technische Eigenschaften

###### Werkstoff

Farbe	Messing
-------	---------

###### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

###### Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
----------------------	-------

###### Werkstoff

Werkstoff	Metall Edelstahl
-----------	---------------------

Glanzgrad	Glänzend
-----------	----------

Werkstoff Ruftaster	Edelstahl
---------------------	-----------

Oberfläche	PVD
------------	-----

###### Abmessungen

Dicke Putzausgleich	12 mm
---------------------	-------

Materialstärke	2 mm
----------------	------

###### Spannung

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

###### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	12
------------------	----

###### Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	1+n-Audio 2Draht i2Audio
---	--------------------------------

###### Texte

Gehäuse	Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
---------	---

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
--------------	--

Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
-------------	---

Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
--------	--

Montageart	Für senkrechte Montage
------------	------------------------

Dichtung	Mit Fugendichtungsband
----------	------------------------